Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta FTK, gris pizarra

Referencia: 6066640




Uniones curvas y rectas para la conexión de canales pequeños A-Z.
Con 2 uniones en ángulo pueden crearse una unión regulable. Incluidos tornillos con tuercas multiuso

St	Acero
PE 50K	PES50 - poliéster/epoxi/protección contra la corrosión

Datos maestros

Referencia	6066640
Tipo	VF AZK FTK KGR
Denominación 1	Unión en ángulo y recta
Denominación 2	para canal AZ
Fabricante	OBO
Dimensión	45x100
Color	gris guijarro; RAL 7032
Material	Acero
Superficie	PES50 - poliéster/epoxi/protección contra la corrosión
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	8,056 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0149 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ancho	46 mm
Altura	46 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Datos técnicos

Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	46 mm
Conforme a ROHS	sí