Ficha Técnica

Juego de uniones rectas Magic A4

Referencia: 6068980

Conector de bandeja portacables con fijación rápida para la unión sin tornillos de bandejas portacables perforadas con ala de 60 mm.
Gracias a la forma constructiva optimizada, el conector se puede instalar para formar radios y como pieza de compensación longitudinal en caso de grandes oscilaciones de temperatura.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	6068980
Tipo	KTSMV 610 A4
Denominación 1	Set de conectores rectos
Denominación 2	para bandeja portacables Magic
Fabricante	OBO
Dimensión	60x100x200
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	30,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,8784 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Juego de uniones rectas Magic A4

Referencia: 6068980

Dimensiones



Tamaño	60x100
Longitud	200 mm
Ancho	100 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector sin tornillos