Ficha Técnica

Perfil básico BKK 104 FT, estándar

Referencia: 6070248



Perfil básico BKK perforado, para la creación de bandejas para cables individuales.

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6070248
Tipo	BKK 104 FT
Denominación 1	Perfil básico BKK
Fabricante	OBO
Dimensión	25x104x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	126,666 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,6672 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil básico BKK 104 FT, estándar

Referencia: 6070248

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Datos técnicos

Perforación de montaje en el suelo	sí
Conforme a ROHS	sí
Perforación lateral	sí