Ficha Técnica

Perfil básico BKK 104, estándar A2

Referencia: 6070779



Perfil básico BKK para montar bandejas de cables individuales.

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6070779
Tipo	BKK 104 A2
Denominación 1	Perfil básico BKK
Fabricante	OBO
Dimensión	25x104x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	126,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,3425 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil básico BKK 104, estándar A2

Referencia: 6070779

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Datos técnicos

Perforación de montaje en el suelo	no
Conforme a ROHS	sí
Perforación lateral	sí