Ficha Técnica

Perfil básico BKK 200 A2, estándar

Referencia: 6070795



Perfil básico BKK para montar bandejas de cables individuales.

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6070795
Tipo	BKK 200 A2
Denominación 1	Perfil básico BKK
Fabricante	OBO
Dimensión	25x204x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	210 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,8085 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil básico BKK 200 A2, estándar

Referencia: 6070795

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Datos técnicos

Perforación de montaje en el suelo	sí
Conforme a ROHS	sí
Perforación lateral	sí