
Ficha Técnica

Tapa para curva de 90°

Referencia: 6074952

Tapa para curva de 90°



CE

St	Acero
DD	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros


Referencia	6074952
Tipo	LTS DFB DD
Denominación 1	Tapa para curva de 90°
Denominación 2	p/carril soporte de luminarias
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x1,0
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	10,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6035 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para curva de 90°

Referencia: 6074952

Dimensiones



Ancho	50 mm
Altura	50 mm
Espesor de chapa	1 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	90°
Tipo de fijación	Atornillable
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Extremo de la bisagra	no