
Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio A2

Referencia: 6080197



Tapa con tornillo giratorio para canal pequeño A-Z.

CE

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	6080197
Tipo	AZDMD 50 A2
Denominación 1	Tapa con tornillo
Denominación 2	para canal AZ
Fabricante	OBO
Dimensión	53x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	44,033 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,5822 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio A2

Referencia: 6080197

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	53 mm
Altura	10 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida H	10 mm

Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio A2

Referencia: 6080197

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	3 St.
Tipo de fijación	Pasador giratorio
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no