Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio DD

Referencia: 6080235



Tapa con tornillo giratorio para canal pequeño A-Z.

CE

St	Acero
DD	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	6080235
Tipo	AZDMD 100 DD
Denominación 1	Tapa con tornillo
Denominación 2	para canal AZ
Fabricante	OBO
Dimensión	103x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	97,767 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,2507 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio DD

Referencia: 6080235

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	103 mm
Altura	10 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida H	10 mm

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	6 St.
Tipo de fijación	Pasador giratorio
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no