Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio FS

Referencia: 6080910

Tapa con tornillo giratorio para canal pequeño A-Z.



CE

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6080910
Tipo	AZDMD 300 FS
Denominación 1	Tapa con tornillo
Denominación 2	para canal AZ
Fabricante	OBO
Dimensión	303x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	254,77 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,7838 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio FS

Referencia: 6080910

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	303 mm
Altura	10 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida H	10 mm

Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio FS

Referencia: 6080910

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	6 St.
Tipo de fijación	Pasador giratorio
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no