Ficha Técnica

Tapa para ángulo exterior, lisa

Referencia: 6114230

Tapa para ángulo exterior de PC/ABS, lisa.

PC/ ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirol

Datos maestros

Referencia	6114230
Tipo	GKH-OTGARW
Denominación 1	Tapa libre de halógenos
Denominación 2	angulo exterior, lisa
Fabricante	OBO
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	7,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8003 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para ángulo exterior, lisa

Referencia: 6114230

Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	76,5 mm
Altura	12 mm

Datos técnicos

Aplicación	Ángulo exterior
Libre de halógenos	sí
Tipo de montaje de las tapas	interior
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	sí
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-15 °C