Ficha Técnica

Tapa de canal Rauduo OT40105, sin labio de estanqueidad

Referencia: 6132160



Tapa para canales Rauduo.
Para encajar en la base del canal.

CE

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6132160
Tipo	RD OT40105 rws
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	RAUDUO skirt. 40x105 9010
Fabricante	OBO
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	46,341 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9582 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tapa de canal Rauduo OT40105, sin labio de estanqueidad

Referencia: 6132160

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	105,3 mm
Altura	40 mm

Datos técnicos

Decoración	Sin
Falda obturadora de la tapa	Sin
Libre de halógenos	no
Con perfil para moqueta	no
Hoja protectora	no