Ficha Técnica

Ángulo interior Rauduo IE40105

Referencia: 6132164



Ángulo interior como pieza preformada para modificar la dirección del sistema de canalización Rauduo.
Encajable mediante gancho de retención preformado.

CE

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6132164
Tipo	RD IE40105 cws
Denominación 1	Ángulo interior
Denominación 2	RAUDUO 40x105 9001
Fabricante	OBO
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	2,62 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,06 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Ángulo interior Rauduo IE40105

Referencia: 6132164

Dimensiones



Longitud	107 mm
Ancho	75 mm
Altura	75 mm

Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Decoración	Sin
Falda obturadora de la tapa	Sin
Libre de halógenos	no
Con perfil para moqueta	no
Ángulo mín.	90 mm