Ficha Técnica

Tapa de canal Rauduo OT40105, con labio de estanqueidad

Referencia: 6132190



Tapa para canales Rauduo.
Para encajar en la base del sistema de canalización. Con labio de sellado para la protección contra la humedad y para la compensación de ligeras irregularidades de pared.

CE

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6132190
Tipo	RDL OT40105 cws
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	RAUDUO zoca. 40x105 seal 9001
Fabricante	OBO
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	42,25 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0099 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tapa de canal Rauduo OT40105, con labio de estanqueidad

Referencia: 6132190

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	118 mm
Altura	40 mm

Datos técnicos

Decoración	Sin
Falda obturadora de la tapa	Pared/suelo
Libre de halógenos	no
Con perfil para moqueta	no
Hoja protectora	no