Ficha Técnica

Tapa LK4H 25

Referencia: 6132580

Tapa de canal para posibles recambios.



PC/ ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirol

Datos maestros

Referencia	6132580
Tipo	LK4H D 25
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para LK4H
Fabricante	OBO
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	8 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	25 mm
Altura	10 mm

Ficha Técnica

Tapa LK4H 25

Referencia: 6132580

Datos técnicos

Para ancho de canal	25 mm
Libre de halógenos	sí
Resistente a la corriente de fuga	sí
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-25 °C