
Ficha Técnica

Tapa LK4H 80

Referencia: 6132584

Tapa de canal para posibles recambios.




PC/ ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirol

Datos maestros

Referencia	6132584
Tipo	LK4H D 80
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para LK4H
Fabricante	OBO
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	26 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	80 mm
Altura	10 mm

Ficha Técnica

Tapa LK4H 80

Referencia: 6132584

Datos técnicos

Para ancho de canal	80 mm
Libre de halógenos	sí
Resistente a la corriente de fuga	sí
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-25 °C