Ficha Técnica

Canal ranurado VF 10, flexible

Referencia: 6132600



Canal ranurado flexible para la instalación horizontal y vertical en el armario de distribución. El canal con el tipo KB está equipado con cinta adhesiva en la base del canal.
Montaje directo en pared mediante el orificio integrado en la base. Difícilmente inflamable y autoextinguible después de la eliminación de una llama activa. Las lengüetas en la parte inferior del canal se pueden romper sin herramientas.
Probado según DIN EN 50085-2-3.
Base y tapa en el juego.

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	6132600
Tipo	VF 10 rws
Denominación 1	Canal de Cuadro
Denominación 2	VF flex 10 mm 9010
Fabricante	OBO
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Canal ranurado VF 10, flexible

Referencia: 6132600

Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	11 mm
Altura	14 mm

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	ranurado
Tipo de fijación	Orificios de la base
Flexible	sí
Libre de halógenos	sí
Resistente a la corriente de fuga	sí
Con tapa	no
Sección efectiva	0,73 cm²
Conforme a ROHS	sí
Distancia entre ranuras	13 mm
Ancho de la ranura	8 mm
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C