Ficha Técnica

Embellecedor de unión, WDK 10030

Referencia: 6152015



Embellecedor de unión para la correcta unión de los tramos de canal.
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6152015
Tipo	WDK HS10030CW
Denominación 1	Embellecedor de unión
Fabricante	OBO
Dimensión	10x30mm
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,115 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0063 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Embellecedor de unión, WDK 10030

Referencia: 6152015

Dimensiones



Longitud	14 mm
Ancho	32 mm
Altura	10 mm
Medida a	32 mm
Medida b	14 mm
Medida H	30 mm

Datos técnicos

Versión	Recubrimiento de canal
Tipo de fijación	Encajable
Ejecución	Simétrico
para dimensiones de canal	10x30
Libre de halógenos	no
Profundidad de canal	10 mm
Ancho de la parte superior	14 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C