Ficha Técnica

Embellecedor de unión, WDK 20050

Referencia: 6152104



Embellecedor de unión para la correcta unión de los tramos de canal.
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6152104
Tipo	WDK HS20050CW
Denominación 1	Embellecedor de unión
Fabricante	OBO
Dimensión	20x50mm
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,267 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0117 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Embellecedor de unión, WDK 20050

Referencia: 6152104

Dimensiones



Longitud	14 mm
Ancho	53 mm
Altura	20 mm
Medida a	53 mm
Medida b	14 mm
Medida H	50 mm

Datos técnicos

Versión	Recubrimiento de canal
Tipo de fijación	Encajable
Ejecución	Simétrico
para dimensiones de canal	20x50
Libre de halógenos	no
Profundidad de canal	20 mm
Ancho de la parte superior	14 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C