Ficha Técnica

Tabique separador sin halógenos para canal de altura 60 mm

Referencia: 6175504



Tabique de separación para dividir los canales WDKH de 60 mm de altura para la instalación de diferentes circuitos.
El tabique separador se inserta en el perfil que hay en la base del canal.

PC/ ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirol

Datos maestros

Referencia	6175504
Tipo	WDKH-TW60LGR
Denominación 1	Tabique separador
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	15x50x2000
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	20,65 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,195 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tabique separador sin halógenos para canal de altura 60 mm

Referencia: 6175504

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	12,6 mm
Altura	48,5 mm
Medida a	2.000 mm

Datos técnicos

Versión	Individual
Tipo de fijación	Encajable
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK07
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C