
Ficha Técnica

Parte superior LKV D 50

Referencia: 6178508



Tapa de canal para posibles recambios.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6178508
Tipo	LKV D 50
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para LKV / LKV/N
Fabricante	OBO
Dimensión	50mm
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	24
Cantidad	Metro
Peso	17,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3282 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Medida a	50 mm

Ficha Técnica

Parte superior LKV D 50

Referencia: 6178508

Datos técnicos

Libre de halógenos	no
Conforme a ROHS	sí
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C