
Ficha Técnica

Tapa para caja portamecanismos simple para canales WDK, altura de canal 150 mm
Referencia: 6194052



Sección de la tapa simple para instalar mecanismos en los canales WDK en conexión con la caja portamecanismos tipo 2390.

PVC Cloruro de polivinilo


Datos maestros

Referencia	6194052
Tipo	D2-1 150RW
Denominación 1	Placa
Denominación 2	para montaje de toma simple
Fabricante	OBO
Dimensión	150x300mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	10 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,398 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para caja portamecanismos simple para canales WDK, altura de canal 150 mm
Referencia: 6194052

Dimensiones



Longitud	300 mm
Ancho	150 mm
Altura	15 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C