Ficha Técnica

Curva de 90° 60 A4

Referencia: 6225102



Curva 90º, horizontal, con peldaño soldado para todas las bandejas de escalera de ala 60 mm.
Las uniones deben pedirse por separado.

A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6225102
Tipo	LB 90 620 R3 A4
Denominación 1	Curva de 90°
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	261 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,6761 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de 90° 60 A4

Referencia: 6225102

Dimensiones



Ancho	200 mm
Altura	60 mm
Medida B	200 mm
Medida R	200 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	90°
Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Modelo de unión	sin unión
Mantenimiento de función	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Extremo de la bisagra	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Espesor	1,5 mm