Ficha Técnica

Pieza en T 60 A2

Referencia: 6225250



Derivación en T, horizontal, con peldaño soldado para todas las bandejas de escalera de ala 60 mm.
Las uniones deben pedirse por separado.

A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	6225250
Tipo	LT 620 R3 A2
Denominación 1	Pieza en T
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	474,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	28,9676 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Pieza en T 60 A2

Referencia: 6225250

Dimensiones



Ancho	200 mm
Altura	60 mm
Medida B	200 mm
Medida R	300 mm

Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Modelo de unión	sin unión
Forma constructiva	Salida simétrica
Mantenimiento de función	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo vano ancho	no
Espesor	1,5 mm