Ficha Técnica

Tabique de separación LKM TWS75

Referencia: 6249880



Tabique de separación para dividir el canal LKM altura de canal 80 mm en compartimentos de diferentes niveles de tensión.

Se mantiene la conexión equipotencial al fijarlo a la base.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6249880
Tipo	LKM TWS75
Denominación 1	Tabique separador
Fabricante	OBO
Dimensión	75x2000mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	57 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,4111 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tabique de separación LKM TWS75

Referencia: 6249880

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	33 mm
Altura	60 mm
Medida a	60 mm

Datos técnicos

Versión	Individual
Tipo de fijación	Enchufable
Libre de halógenos	sí
Profundidad de canal	80 mm
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK10
autoextinguible	no
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C