Ficha Técnica

Grapa para canal LKM ancho de canal 150 y 200 mm

Referencia: 6249888



Los retenedores sujetan el cable y las líneas al canal facilitando la instalación a la pared y al techo. Los retenedores se fijan en el interior del canal. Para ancho de canal de 150 mm y 200 mm.

St	Acero
GBP	Electrozincado, pasivado en azul

Datos maestros


Referencia	6249888
Tipo	LKM K140
Denominación 1	Grapa para canales
Fabricante	OBO
Dimensión	140mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie Norma superficies	Electrozincado, pasivado en azul
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	3,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0786 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Grapa para canal LKM ancho de canal 150 y 200 mm

Referencia: 6249888

Dimensiones



Longitud	25 mm
Ancho	141 mm
Altura	49 mm
Medida a	25 mm
Medida b	141 mm
Medida c	49 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	encajable
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	60 x 150 - 60 x 200
Libre de halógenos	sí
Con conexión equipotencial	no
Ancho de la parte superior	150 mm
Ancho de la parte superior 2	200 mm
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK10
autoextinguible	no
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C