
Ficha Técnica

Soporte para conductor LKM ancho de canal 60 mm

Referencia: 6249906

Soporte para conductor para fijar los cables en instalaciones verticales.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	6249906
Tipo	LKM Z60
Denominación 1	Soporte para conductor
Fabricante	OBO
Dimensión	60mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0507 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte para conductor LKM ancho de canal 60 mm

Referencia: 6249906

Dimensiones



Longitud	30 mm
Ancho	46 mm
Altura	1,4 mm
Medida a	46 mm
Medida b	30 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Atornillable
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	60 x 60 mm
Libre de halógenos	sí
Con conexión equipotencial	no
Ancho de la parte superior	60 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK10
autoextinguible	no
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C