# Ficha Técnica

## Acoplamiento GA-KUP70

## Referencia: 6279701



Unión de punto de contacto para ensamblar las bases de los canales portamecanismos Rapid 80 GA de aluminio.

El volumen de suministro de un acoplamiento incluye 2 placas de unión.

A2 Acero inoxidable

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 6279701 |
| Tipo | GA-KUP70 |
| Denominación 1 | Unión |
| Denominación 2 | universal, canal de profund.70 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 64x120 |
| Color | acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Unidad de embalaje |
| Peso | 5,8 kg |
| Unidad de peso | kg/100 unidad embalaje |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3147 kg CO2e / 2 Unidad |

# Ficha Técnica

## Acoplamiento GA-KUP70

## Referencia: 6279701

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Ancho | 64 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Versión | Universal |
| Forma constructiva | Acoplamiento |
| Libre de halógenos | sí |
| Profundidad de canal | 70 mm |
| Con conexión equipotencial | sí |
| Conforme a ROHS | sí |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Rango de temperatura | -25 °C |