Ficha Técnica

Tapa cruce 100 A2

Referencia: 7027860



Tapa para pieza moldeada de cruce para bandejas portacables encajables y atornillables en interiores y exteriores, para proteger los cables frente a daños y suciedad. Sujeción mediante apoyo de la tapa de tramo. Apto para todas las alturas de ala
La tapa puede utilizarse para las piezas preformadas en todas las alturas de ala de las bandejas.

CE UK CA NEW

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	7027860
Tipo	RKD 100 A2
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para cruce
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	23 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8665 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa cruce 100 A2

Referencia: 7027860

Dimensiones



Ancho	100 mm
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	0 St.
Tipo de fijación	Superpuesto
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C