Ficha Técnica

Tapa ciega ángulo interior

Referencia: 7404992



Tapa ciega de 2 piezas para la esquina interior de un canal sobre pavimento, adecuada para las bases de canal AIK/U, con 10 tornillos de fijación. La tapa del canal se atornilla a los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45º.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7404992
Tipo	AIKF IAE 25070
Denominación 1	Ángulo interior- tapa ciega
Denominación 2	para canal de superficie
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1242 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	35,1341 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	800 mm
Ancho	250 mm
Altura	70 mm
Medida b	316 mm
Medida h	67 mm

Ficha Técnica

Tapa ciega ángulo interior

Referencia: 7404992

Datos técnicos

Número de aberturas de montaje	0
Versión	Tapa biselada en un lado
Función	Ángulo interior
Con orificio de conexión	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Sin
Conforme a ROHS	sí