


Geniální uzavření:

System OBO Quick-Pipe



Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vložit, otočit



1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do přičky

Jednoduchý úkol, protože trubka Quick-Pipe je optimálně přizpůsobena přičytce Junior-Quick od firmy OBO. Při montáži na stěně závěs víčka směřuje dolů.



2. Vložte kabely podélně do trubky Quick-Pipe

S výhodou lze vkládat kabely – prefabrikáty ukončené konektory.



3. Otočte trubku Quick-Pipe ve směru závěsu – a je hotovo.

Víčko se automaticky zavře a tím je celá instalace hotová.




Nejjednodušší dodatečná instalace


Stačí otočit trubku víčkem dopředu a Quick-Pipe se automaticky otevře. Potom můžete vložit další kabely a otočit trubku Quick-Pipe zpět do původní polohy.



Jiná možnost

Pomocí nože je možné vyříznout část víčka trubky Quick-Pipe. Tak lze na libovolném místě vyvést kabely s koncovkou do strany.





Dokonalé spojení

Spojka se skládá ze dvou stejných polovin. Tím se vždy automaticky vytváří správné spojení.



Odbočení T

Díl T ze dvou stejných polovin umožňuje poprvé v trubkovém systému montážně nejjednodušší odbočení.



Technicky čistě i při ohybu 90°

Montáž probíhá bez problémů i ve vnitřních rozích.




Myslíme za roh

Také oblouk 90° se skládá ze dvou stejných polovin. Poloměr byl upraven tak, že je poprvé možná instalace na vnějších rozích bez úpravy zdiva.



Nesrovnatelné

Ve srovnání s instalační trubkou či instalačním kanálem s víkem nabízí trubka Quick-Pipe celou řadu přesvědčivých výhod. Vložení kabelu je podstatně jednodušší: odpadá obtížné protahování. Kdykoli je bez problémů možné doplnit instalaci o další kabely – a dokonce ještě snáze než při první instalaci. Je možné úplně pohodlně instalovat datové kabely stejně jako prefabrikované kabely s namontovanými konektory. Na rozdíl od instalačního kanálu s víkem má trubka Quick-Pipe jen málo dosedacích ploch, a proto se výborně hodí na nerovné plochy. Skládá se pouze z jednoho dílu vyrobeného ze dvou materiálů: tvrdého PVC na korpus a měkké komponenty na závěs víčka (technika 2-K). Víčko je tedy integrováno a nemůže se ztratit.



Perfektně ladí: Příslušenství

OBO Quick-Pipe (dodávaná délka 2 m)

Typ	Karton m	Obj. č. světle šedá	Obj. č. čistě bílá
2953/M16	50	2153 90 4	2153 96 0
2953/M20	40	2153 91 2	2153 96 3
2953/M25	30	2153 92 0	2153 96 6
2953/M32	20	2153 93 9	2153 96 9

Spojka	Balení / ks.	Obj. č.	Obj. č.
2953/M16-M	10	2153 82 9	2153 97 1
2953/M20-M	10	2153 83 1	2153 97 3
2953/M25-M	10	2153 83 3	2153 97 5
2953/M32-M	10	2153 83 5	2153 97 7

Oblouk 90°	Balení / ks.	Obj. č.	Obj. č.
2953/M16-B	5	2153 86 4	2153 98 0
2953/M20-B	5	2153 86 6	2153 98 2
2953/M25-B	5	2153 86 8	2153 98 4
2953/M32-B	5	2153 87 0	2153 98 6

Díl T	Balení / ks.	Obj. č.	Obj. č.
2953/M16-T	5	2153 87 2	2153 99 2
2953/M20-T	5	2153 87 4	2153 99 4
2953/M25-T	5	2153 87 6	2153 99 6
2953/M32-T	5	2153 87 8	2153 99 8

Příchytka OBO Junior-Quick (bez halogenů)

2950/M16	100	2154 10 2	-
2950/M20	100	2154 12 9	-
2950/M25	100	2154 27 7	-
2950/M32	50	2154 28 5	-

Příchytka OBO Junior-Quick

(nepodporující hoření, neobsahující halogeny)	Balení / ks.	Obj. č. šedá	Obj. č. čistě bílá
2950 F/M16	100	2154 60 5	2154 64 1
2950 F/M20	100	2154 60 9	2154 64 5
2950 F/M25	100	2154 61 7	2154 65 0
2950 F/M32	50	2154 61 9	2154 65 4

Příslušenství pro upevnění

Označení	Typ	Rozměry	Obj. č.
Hmoždinka Angler	910/N	6,0 x 30	2349 05 1
Víceúčelová hmoždinka	910/MZ	6,0 x 35	2347 53 9
Hmoždinka do plynosilikátu	910/GD	6,0 x 35	2347 22 9
Zatloukací hmoždinka	910/SD-Q	6,0 x 40	2351 21 8
Zatloukací hmoždinka	910/SD	5,0 x 35	2351 02 1
Šroub Golden Sprint	4758	4,5 x 40	3195 45 7

Vše v bílé

Tento systém Quick-Pipe je ideální také pro bílé podklady. Všechny součástky i příslušenství se dodávají také v čistě bílé barvě.



Snadná přeprava

Balení v kartonu je kompaktní, lze je přepravovat každým užitkovým automobilem.





Dobře zkombinováno!

Systém Quick-Pipe, inteligentní kombinace klasické uzavřené trubkové instalace a otevřené instalace vedení v kanálech s víkem nyní nabízí ještě další přednosti. Proto je ideálním řešením pro bezpečné povrchové instalace na stěnách nebo na stropech, kde musí být kabely chráněny před poškozením a také znečištěním prachem či špínou. Quick-Pipe se hodí pro nejrůznější použití – nejen pro uložení kabelů silových, ale také pro datová vedení, optická vlákna, koaxiální kabely a telefonní vedení. Systém je v souladu s VDE 0604.

Bezpečné vkládání

Trubky Quick-Pipe se doporučují i pro optická vlákna. Šetrné podélné vkládání brání poškození kabelů, které se může přihodit při protahování.



Tvarovko, otevři se

Tvarovky se lehce otevírají. Stačí zastrčit šroubovák do otevírací štěrbině a pootočit.



Opakované otevírání a zavírání

Závěs víčka trubek Quick-Pipe je vyroben z vysoce elastické měkké komponenty. Proto můžete otevírat trubky tak často, jak jen budete potřebovat.



Dobré krytí

Při použití s tvarovkami Quick-Pipe a přichytkami Junior-Quick dosahuje systém stupně krytí IP44.



Jednoduché!

Montáž je maximálně snadná. Připevněte v trase přichytky Junior-Quick, z trubek Quick-Pipe jejich vložením do přichytek a ze spodních dílů tvarovek sestavte požadovaný systém, pak vložte kabely, otočte dozadu, zaklapněte tvarovky – a je hotovo. Díky své inteligentní konstrukci se trubky Quick-Pipe zavírají samy. Trubky Quick-Pipe jsou k dispozici v oblíbených barvách světle šedé a čistě bílé a dodávají se v kartonech v praktické délce 2 m.

Fantastická čtyřka

Quick-Pipe spojuje výhody kabelových kanálů s víkem a uzavřených instalačních trubek v jednom inteligentním systému. Umožňuje čistou a bezpečnou povrchovou instalaci nejrůznějších kabelů na stěně či na stropě. Quick-Pipe je k dostání ve čtyřech metrických velikostech: M16, M20, M25 a M32. Dodávaná délka je 2 m. Systém je testován podle normy VDE a dosahuje stupně krytí IP44. Tvarovky jsou součástí systému. Quick-Pipe se dodává také v čistě bílé barvě, takže vyhoví i požadavku na estetiku montáže na povrch.



S OBO pracují profesionálové



OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

Modletice 81, P.O. BOX 96, 251 01 Říčany
tel.: 0204/61 01 11 (323 610 111), fax: 0204/61 01 20 (323 610 120)
e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz

Regionální kancelář Brno, Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: 05/48213454-56 (548 213 454-456), tel./fax: 05/48213457 (548 213 457)

Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, 702 00 Ostrava
tel.: 069/6639 737-39 (596 639 737-739), fax: 069/6639 740 (596 639 740)

OBO
BETTERMANN