



Kompletny system kanałów grzebieniowych

Nowa, lepsza oferta produktów do profesjonalnego okablowania strukturalnego



DAHL-KANAL marka grupy OBO BETTERMANN

LFS Systemy prowadzenia przewodów



Nowość! Pełna oferta kanałów grzebieniowych DAHL-KANAL

Asortyment produktów marki DAHL-KANAL, charakteryzujący się wysoką elastycznością, dobrą jakością i szeroką ofertą produktową, jest dostępny oraz oferowany na rynku przez OBO Bettermann

Nowy, udoskonalony system kanałów grzebieniowych

Tabela zamienników

Dotychczasowy typ OBO	Dotychczasowy numer katalogowy OBO	Opakowanie OBO m	Wymiar zewnętrzny (hxb) mm
VK 15015	6155 00 6	60	15x15
VK 30030	6155 03 0	64	30x30
VK 40030	6155 10 3	60	40x30
VK 40040	6155 11 1	32	40x40
VK 40060	6155 13 8	48	40x60
VK 60030	6155 20 0	72	60x30
VK 60040	6155 22 7	48	60x40
VK 60060	6155 23 5	36	60x60
VK 60080	6155 24 3	32	60x80
VK 60100	6155 25 1	24	60x100
VK 60120	6155 27 8	20	60x120
VK 80030	6155 29 4	56	80x30
VK 80040	6155 31 6	40	80x40
VK 80060	6155 32 4	36	80x60
VK 80080	6155 33 2	24	80x80
VK 80100	6155 36 7	24	80x100
VK 80120	6155 37 5	16	80x120
VK 100030	6155 40 5	32	100x30
VK 100060	6155 41 3	24	100x60
VK 100100	6155 42 1	16	100x100

Płynna i korzystna zamiana

Nowy typ Dahl	Nowy numer katalogowy DAHL	Opakowanie Dahl m	Wymiar wewnętrzny (bxh) mm	Wymiar zewnętrzny (bxh) mm
LK4 15015	6178 00 1	44	15x15	17,0x17,0
LK4 30025	6178 00 5	48	25x30	27,0x32,0
LK4 40025	6178 01 0	36	25x40	27,6x42,8
LK4 40040	6178 01 2	24	40x40	43,6x42,9
LK4 40060	6178 01 4	20	60x40	64,0x43,2
LK4/N 60025	6178 20 3	28	25x60	29,0x63,0
LK4/N 60040	6178 20 5	20	40x60	44,0x63,1
LK4/N 60060	6178 20 7	24	60x60	64,0x63,2
LK4/N 60080	6178 20 9	20	80x60	84,4x63,7
LK4/N 60100	6178 21 1	16	100x60	104,6x64,0
LK4/N 60120	6178 21 3	12	120x60	124,6x64,2
LK4/N 80025	6178 22 5	24	25x80	29,4x83,2
LK4/N 80040	6178 22 7	28	40x80	44,4x83,3
LK4/N 80060	6178 22 9	24	60x80	64,4x83,4
LK4/N 80080	6178 23 1	16	80x80	84,8x83,9
LK4/N 80100	6178 23 3	12	100x80	104,8x84,1
LK4/N 80120	6178 23 6	10	120x80	124,8x84,3
LKV/N 10037	6178 43 5	32	~ 33,1x96,2	37,5x100
LKV/N 10075	6178 43 9	16	~ 70,2x96,1	75x100
LKV/N 100100	6178 44 1	8	~ 95,2x96,4	100x100



Wybierz najwyższą jakość wykonania, optymalne wykończenie i bogaty pakiet akcesoriów

Kanał grzebieniowy: LK4, LK4/N, LKV DIN, LKV/N DIN

PCW, kolor szary RAL 7030, długość handlowa 2000 mm, z perforacją dna, z pokrywą w komplecie

Kanał grzebieniowy: LKV/H DIN


Materiał bezhalogenowy, kolor jasnoszary RAL 7035, długość handlowa 2000 mm, z perforacją dna, z pokrywą w komplecie



Kanał grzebieniowy LK4

Wymiary wewnętrzne


Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar wewn. (b x h) mm
LK4 15015	6178 00 1	15x15
LK4 30015	6178 00 3	15x30
LK4 30025	6178 00 5	25x30
LK4 40025	6178 01 0	25x40
LK4 40040	6178 01 2	40x40
LK4 40060	6178 01 4	60x40
LK4 40080	6178 01 6	80x40
LK4 40100	6178 01 8	100x40
LK4 60015	6178 02 6	15x60
LK4 60025	6178 02 8	25x60
LK4 60040	6178 03 1	40x60
LK4 60060	6178 03 3	60x60
LK4 60080	6178 03 5	80x60
LK4 60100	6178 03 7	100x60
LK4 60120	6178 03 9	120x60
LK4 80025	6178 05 0	25x80
LK4 80040	6178 05 2	40x80
LK4 80060	6178 05 4	60x80
LK4 80080	6178 05 6	80x80
LK4 80100	6178 05 9	100x80
LK4 80120	6178 06 1	120x80



Kanał grzebieniowy LK4/N

Wymiary wewnętrzne


Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar wewn. (b x h) mm
LK4/N 60015	6178 20 1	15x60
LK4/N 60025	6178 20 3	25x60
LK4/N 60040	6178 20 5	40x60
LK4/N 60060	6178 20 7	60x60
LK4/N 60080	6178 20 9	80x60
LK4/N 60100	6178 21 1	100x60
LK4/N 60120	6178 21 3	120x60
LK4/N 80025	6178 22 5	25x80
LK4/N 80040	6178 22 7	40x80
LK4/N 80060	6178 22 9	60x80
LK4/N 80080	6178 23 1	80x80
LK4/N 80100	6178 23 3	100x80
LK4/N 80120	6178 23 6	120x80



Kanał grzebieniowy LKV DIN

Wymiary zewnętrzne



Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar zewn. (b x h) mm
LKV 25025	6178 30 2	25x25
LKV 37025	6178 30 5	25x37,5
LKV 37037	6178 30 7	37,5x37,5
LKV 50025	6178 31 0	25x50
LKV 50037	6178 31 2	37,5x50
LKV 50050	6178 31 4	50x50
LKV 50075	6178 31 6	75x50
LKV 75025	6178 32 0	25x75
LKV 75037	6178 32 2	37,5x75
LKV 75050	6178 32 4	50x75
LKV 75075	6178 32 6	75x75
LKV 75100	6178 32 8	100x75
LKV 75125	6178 33 0	125x75
LKV 10037	6178 33 4	37,5x100
LKV 10050	6178 33 6	50x100
LKV 10075	6178 33 8	75x100
LKV 100100	6178 34 1	100x100



Kanał grzebieniowy LKV/N DIN

Wymiary zewnętrzne



Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar zewn. (b x h) mm
LKV/N 75025	6178 42 0	25x75
LKV/N 75037	6178 42 2	37,5x75
LKV/N 75050	6178 42 4	50x75
LKV/N 75075	6178 42 6	75x75
LKV/N 75100	6178 42 8	100x75
LKV/N 75125	6178 43 0	125x75
LKV/N 10037	6178 43 5	37,5x100
LKV/N 10050	6178 43 7	50x100
LKV/N 10075	6178 43 9	75x100
LKV/N 100100	6178 44 1	100x100



Kanał grzebieniowy LKV/H DIN

Wymiary zewnętrzne

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar zewn. (b x h) mm
LKV/H 50037	6178 61 2	37,5x50
LKV/H 50050	6178 61 4	50x50
LKV/H 50075	6178 61 6	75x50
LKV/H 75037	6178 62 2	37,5x75
LKV/H 75050	6178 62 4	50x75
LKV/H 75075	6178 62 6	75x75
LKV/H 75100	6178 62 8	100x75
LKV/H 75125	6178 63 0	125x75



Pokrywy do kanałów grzebieniowych LK4 i LK4/N

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar (a) mm
LK4/D 15	6178 48 0	15
LK4/DM 1	6178 47 9	15
LK4/D 25	6178 48 2	25
LK4/D 40	6178 48 4	40
LK4/D 60	6178 48 6	60
LK4/D 80	6178 48 8	80
LK4/D 100	6178 49 0	100
LK4/D 120	6178 49 2	120

Pokrywy do kanałów grzebieniowych LKV DIN i LKV/N DIN

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar (a) mm
LKV/D 25	6178 50 4	25
LKV/D 37	6178 50 6	37,5
LKV/D 50	6178 50 8	50
LKV/D 75	6178 51 0	75
LKV/D 100	6178 51 2	100
LKV/D 125	6178 51 4	125

Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii.

VBS Systemy połączeń i zamocowań

Systemy puszek instalacyjnych
Systemy puszek instalacyjnych podtynkowych
Systemy złączek
Systemy dławików kablowych
Systemy zamocowań
Systemy uchwytów nośnych
Systemy szyn montażowych
Systemy śrub, gwoździ i haków

TBS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej
Systemy połączeń wyrównawczych
Systemy uziemień
Systemy ochrony odgromowej

KTS Kablowe systemy nośne

Systemy montażowe
Systemy szyn
Systemy korytek kablowych
Systemy korytek siatkowych
Systemy drabinek kablowych
Systemy tras szerokorozpiętościowych
Systemy drabinek pionowych
Systemy kanałów do mocowania opraw oświetleniowych
Systemy modułowe
Systemy ze stali nierdzewnej
Systemy podtrzymania funkcji i MLAR

BSS Systemy ochrony przeciwpożarowej

Systemy przepustów kablowych
Systemy kanałów przeciwpożarowych
Systemy podtrzymania funkcji
Systemy MLAR

LFS Systemy prowadzenia przewodów

Systemy kanałów instalacyjnych
Systemy listew kablowych cokołowych
Systemy kanałów grzebieniowych
Systemy kanałów podparapetowych
Obudowy podparapetowe i wyposażenie dodatkowe
Kolumny zasilające

EGS Systemy osprzętu elektroinstalacyjnego i automatyki budynku

Mechanizmy
Urządzenia elektroniczne
System automatyki OBO BUS
Systemy radiowe
Program Standard
Program Dialog
Program Aura
Program Modul 45
Wyposażenie do szpitali
Program bryzgoszczelny
Technika danych

UFS Systemy instalacji podpodłogowych

Systemy instalacji podpodłogowych
Systemy kanałów instalacyjnych podpodłogowych
Systemy do podłóg podwójnych i podniesionych
Systemy montażowe urządzeń

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 68/70 • 02-255 Warszawa
Tel. (022) 868 52 00-01 • Fax (022) 868 51 95
Tel. kom. 0600 082 403, 0600 082 407
www.obo.pl

Biura Regionalne:

Gdańsk: Fax (058) 347 51 16 • Tel. kom.0600 082 406
Katowice: Fax (032) 204 91 34 • Tel. kom.0600 082 405
0602 716 944
Poznań: Fax (061) 662 28 21 • Tel. kom.0600 082 409
Wrocław: Fax (071) 340 03 97 • Tel. kom.0600 082 408

OBO
BETTERMANN