

# Nowe RKS-Magic®

Większa szybkość. Wyższa nośność.  
Większe bezpieczeństwo.

Rewolucja  
w układaniu korytek kablowych.

**RKSMAGIC®**

KTS Kablowe systemy nośne



**OBO**  
BETTERMANN



# WIEKSZA SZY





# BKROŚĆ

Nowe korytka kablowe RKS-Magic® dzięki innowacyjnemu zatrzaskowi łączy prędkość, wysoką nośność i bezpieczeństwo. Elementy należy po prostu zestawić ze sobą, wsunąć – i gotowe. Pozwala to na oszczędność czasu – bez śrub, łączników i innych elementów wyposażenia można zwiększyć tempo montażu o 100%.

**RKSMAGIC®**



# WIĘKSZA SZYBKOŚĆ



Zwiększenie szybkości montażu dzięki RKS-Magic®



*Montaż trasy z użyciem zwykłego korytka kablowego*



*Montaż trasy z użyciem RKS-Magic®*

**Dzięki innowacyjnemu złączu zatraskowemu mogą Państwo zwiększyć możliwości montażowe nawet o 100%. Wyraźne kliknięcie gwarantuje prawidłowy montaż korytka kablowego RKS-Magic®.**



Click

+ 100%



**RKSM**MAGIC®

**Po prostu łatwiejsza praca**

- ▶ Element sprężynowy jest na stałe połączony z korytkiem i nie może się zgubić.

**Dla ponownego rozłączenia**

- ▶ Wystarczy śrubokręt – wsunąć pod uchwyty i gotowe.

# WYŻSZA NOŚNOŚĆ

200%

międzynarodowe  
zgłoszenie patentowe

## Gwarantowane 200%-owe połączenie, większa nośność i większa stabilność.

- ▶ Korytka kablowe nie są ze sobą łączone stykowo, lecz zachodzą na siebie w miejscu połączenia i są łączone zatrzaskowo.
- ▶ Atest VDE dotyczący nośności-wg DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Opatentowane złącze zatrzaskowe gwarancją wyższej nośności
- ▶ Stabilność kształtu dzięki innowacyjnej technice połączeniowej – również przy maksymalnych obciążeniach

100%

100%

# WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

OBO  
BETTERMANN

Optymalna  
ochrona kabli

Nie jest potrzebny  
pręt gwintowany

Większe bezpieczeństwo mechaniczne. Większe bezpieczeństwo elektryczne. Większe bezpieczeństwo w razie pożaru.



TESTOWANE | DIN 4102-12



## Bezpieczeństwo mechaniczne.

- ▶ Również przy maksymalnym obciążeniu zapewniona jest ochrona kabla w miejscach połączeń
- ▶ Certyfikat VDE- zgodność z DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Bezpieczne złącze zatraskowe nawet przy wstrząsach i wibracjach







## Bezpieczeństwo elektryczne.

- ▶ Wyrównanie potencjałów bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych - **trwałe i pewne**
- ▶ Testowane pod względem tolerancji elektromagnetycznej i prądu udarowego

## Bezpieczeństwo w razie pożaru.

- ▶ Atest MPA dla podtrzymania funkcji instalacji elektrycznej podczas pożaru wg DIN 4102-12, obciążalne do 20 kg/m szerokość 100 do 300 mm, 30 kg/m dla szerokości 400 mm
- ▶ Nie jest konieczne zabezpieczenie prętą gwintowaną wysięgników

# Wykaz produktów

Typ	Szerokość	Grubość blachy	Wysokość boku	Dostarczana długość	Nr kat.
	mm	mm	mm	mm	St / FS
  					
<b>RKSM 310</b>	100	0,75	35	3 050	<b>6047 41 7</b>
<b>RKSM 320</b>	200	0,75	35	3 050	<b>6047 43 3</b>
<b>RKSM 330</b>	300	0,75	35	3 050	<b>6047 46 0</b>
  					
<b>RKSM 610</b>	100	0,75	60	3 050	<b>6047 61 1</b>
<b>RKSM 615</b>	150	0,75	60	3 050	<b>6047 63 0</b>
<b>RKSM 620</b>	200	0,75	60	3 050	<b>6047 63 8</b>
<b>RKSM 630</b>	300	0,75	60	3 050	<b>6047 65 4</b>
<b>RKSM 640</b>	400	0,9	60	3 050	<b>6047 68 9</b>
<b>RKSM 650</b>	500	0,9	60	3 050	<b>6047 71 9</b>
<b>RKSM 660</b>	600	0,9	60	3 050	<b>6047 73 5</b>

**FS** Ocynk Sendzimira  
zgodnie z DIN EN 10327

## Pełna kompatybilność

Zagwarantowana jest kompatybilność ze wszystkimi łącznikami i kształtkami systemu RKS oraz z korytkiem kablowym RKS. Wyłącznie w przypadku połączenia z kształtkami o szerokości większej, niż 400 mm należy zamówić dodatkowe zestawy łączników.

## Dostarczana długość

Długość handlowa RKS-Magic® - wynosi 3.050 mm. Przez nakładanie się elementów w miejscu łączenia długość użytkowa to 3.000 mm.



*Kompletny program sprzedaży ze wszystkimi łącznikami i kształtkami znajduje Państwo w naszym katalogu KTS i BSS*

## OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 7 02-495 Warszawa  
Tel. 0 22 397 49 10 · Fax 0 22 398 07 44  
Tel. kom. 0600 082 403 Tel. kom. 0600 082 407  
E-mail: warszawa@obo.pl www.obo.pl

## Biura Regionalne:

Gdańsk: Fax (058) 347 51 16  
Tel. kom. 0600 082 406  
Katowice: Fax (032) 204 91 34  
Tel. kom. 0600 082 405  
Tel. kom. 0602 716 944  
Poznań: Fax (061) 662 28 21  
Tel. kom. 0600 082 409  
Wrocław: Fax (71) 340 03 97  
Tel. kom. 0600 082 408

**OBO**  
**BETTERMANN**