


# Ficha Técnica

## Grapa angular KWH FT

Referencia: 6355072



Grapas angulares con tornillo con cabeza de gancho KWH para la fijación en el carril de montaje CPS 5.

Las grapas angulares se adaptan al correspondiente espesor del soporte.

Las escuadras de apriete se utilizan en combinación con los perfiles con un ancho de ranura de 22 mm.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6355072                               |
| Tipo                               | KWH 25 FT                             |
| Denominación 1                     | Escuadra de apriete                   |
| Denominación 2                     | c/tornillo de gancho, h = 25 mm       |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 60x50                                 |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 10                                    |
| Cantidad                           | Par                                   |
| Peso                               | 87 kg                                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 par                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8594 kg CO2e / 2 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Grapa angular KWH FT

Referencia: 6355072



### Dimensiones



|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 25 mm |
|--------|-------|

### Datos técnicos

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| F en kN                              | 5,7 kN   |
| Apropiado para espesor de brida máx. | 28 mm    |
| Apropiado para espesor de brida mín. | 22 mm    |
| Rosca métrica                        | 12       |
| Tor-nillo                            | M12 x 60 |