

Ficha Técnica

Perfil, ranura de 17 mm, perforado, negro

Referencia: 1104307



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



St Acero

P135 PES135 - poliéster

Datos maestros

Referencia	1104307
Tipo	CML3518P0500 SW
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	500x35x18
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES135 - poliéster
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	37,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,904 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil, ranura de 17 mm, perforado, negro

Referencia: 1104307



Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	25 mm
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	1,25 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert Iy	0,41 cm ⁴
Statischer Wert Iz	1,81 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,41 cm ³
Statischer Wert Wz	1,03 cm ³