

# Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104241



Perfil perforado, ancho de ranura 17 mm 150x35x18



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

## Datos maestros

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                         | 1104241                       |
| Tipo                               | CML3518P0150FS                |
| Denominación 1                     | Perfil                        |
| Denominación 2                     | perfor., ancho de ranura 17mm |
| Fabricante                         | OBO                           |
| Dimensión                          | 150x35x18                     |
| Material                           | Acero                         |
| Superficie                         | Galvanizado en banda          |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346                  |
| Unidad VK más pequeña              | 25                            |
| Cantidad                           | Pieza                         |
| Peso                               | 10,6 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                    |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2761 kg CO2e / 1 Unidad     |


# Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104241



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 150 mm |
| Ancho    | 35 mm  |
| Altura   | 18 mm  |
| Medida L | 150 mm |

## Datos técnicos

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Seccionable                       | no                   |
| Tipo de perforación               | Dorso perforado      |
| Versión                           | Perfil simple        |
| Distancia central entre orificios | 25 mm                |
| Mantenimiento de función          | sí                   |
| Grosor del material               | 1,25 mm              |
| Con perforación                   | sí                   |
| Con dentado                       | no                   |
| Forma de perfil                   | C = perfil           |
| Acero inoxidable, barnizado       | no                   |
| Ancho de ranura                   | 17 mm                |
| Statischer Wert A                 | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy                | 0,41 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz                | 1,81 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy                | 0,41 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz                | 1,03 cm <sup>3</sup> |