

# Ficha Técnica

Barra de anclaje AML3518, ranura de 16,5 mm, FS, perforado

Referencia: 1119646



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

## Datos maestros

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Referencia                         | 1119646                      |
| Tipo                               | AML3518P1000FS               |
| Denominación 1                     | Perfil                       |
| Denominación 2                     | perfor., ancho ranura 16,5mm |
| Fabricante                         | OBO                          |
| Dimensión                          | 1000x35x18                   |
| Material                           | Acero                        |
| Superficie                         | Galvanizado en banda         |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346                 |
| Unidad VK más pequeña              | 1                            |
| Cantidad                           | Metro                        |
| Peso                               | 82 kg                        |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,002 kg CO2e / 1 Metro      |


# Ficha Técnica

Barra de anclaje AML3518, ranura de 16,5 mm, FS, perforado

Referencia: 1119646



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 1.000 mm |
| Ancho    | 35 mm    |
| Altura   | 18 mm    |
| Medida L | 1.000 mm |

## Datos técnicos

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Seccionable                       | no                   |
| Tipo de perforación               | Dorso perforado      |
| Versión                           | Perfil simple        |
| Distancia central entre orificios | 50 mm                |
| Mantenimiento de función          | sí                   |
| Grosor del material               | 1,5 mm               |
| Con perforación                   | sí                   |
| Con dentado                       | no                   |
| Forma de perfil                   | C = perfil           |
| Ancho de ranura                   | 16,5 mm              |
| Statischer Wert A                 | 1,01 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy                | 0,44 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz                | 1,84 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy                | 0,42 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz                | 1,05 cm <sup>3</sup> |