

Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104268



Perfil, perforado, en versión ligera, con 17 mm de ancho de ranura.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1104268
Tipo	CML3518P0200FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	200x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	14,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3643 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104268



Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	200 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	25 mm
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	1,25 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm ²
Statischer Wert Iy	0,41 cm ⁴
Statischer Wert Iz	1,81 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,41 cm ³
Statischer Wert Wz	1,03 cm ³