# Ficha Técnica

## Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

## Referencia: 1104403



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables

CE 17 H E30 E90

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 1104403 |
| Tipo | CMS3518P0500FS |
| Denominación 1 | Perfil |
| Denominación 2 | perfor., ancho de ranura 17mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 500x35x18 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 10 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 48,9 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2136 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

## Referencia: 1104403

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 500 mm |
| Ancho | 35 mm |
| Altura | 18 mm |
| Medida L | 500 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Seccionable | no |
| Tipo de perforación | Dorso perforado |
| Versión | Perfil simple |
| Distancia central entre orificios | 25 mm |
| Mantenimiento de función | sí |
| Grosor del material | 1,75 mm |
| Con perforación | sí |
| Con dentado | no |
| Forma de perfil | C = perfil |
| Conforme a ROHS | sí |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Ancho de ranura | 17 mm |
| Statischer Wert A | 1,17 cm² |
| Statischer Wert Iy | 0,52 cm⁴ |
| Statischer Wert Iz | 0,53 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,33 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,33 cm³ |