

Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104454



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1104454
Tipo	CMS3518P2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	97,8 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,4093 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104454



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	25 mm
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	1,75 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	1,17 cm ²
Statischer Wert Iy	0,52 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,53 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,33 cm ³
Statischer Wert Wz	1,33 cm ³