

Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, A2, perforado

Referencia: 1104498



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



- A2** Acero inoxidable
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros	
Referencia	1104498
Tipo	CML3518P1000A2
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x35x18
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Metro
Peso	71 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,7966 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, A2, perforado

Referencia: 1104498



Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	1.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	25 mm
Paquete	10 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	1,25 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Acero inoxidable, barnizado	sí
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm ²
Statischer Wert Iy	0,41 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,41 cm ⁴
Statischer Wert Wy	1,81 cm ³
Statischer Wert Wz	1,03 cm ³