# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

## Referencia: 1121472



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.

E30 E90

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 1121472 |
| Tipo | MS5030P6000FT |
| Denominación 1 | Perfil |
| Denominación 2 | perfor., ancho de ranura 22mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 6000x50x30 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 282,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,0037 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

## Referencia: 1121472

### Dimensiones







| | |
|---|---|
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Altura | 30 mm |
| Medida L | 6.000 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Seccionable | no |
| Tipo de perforación | Dorso perforado |
| Versión | Perfil simple |
| Distancia central entre orificios | 50 mm |
| Mantenimiento de función | sí |
| Grosor del material | 3 mm |
| Con perforación | sí |
| Con dentado | no |
| Forma de perfil | C = perfil |
| Conforme a ROHS | sí |
| Ancho de ranura | 22 mm |
| Statischer Wert A | 3,39 cm² |
| Statischer Wert Iy | 3,99 cm⁴ |
| Statischer Wert Iz | 13,11 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 3,95 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 6,38 cm³ |