

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, pesado, ranura de 18 mm, A2, perforado

Referencia: 1121901



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1121901
Tipo	MS4022P6000A2
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 18mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x40x22,5
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	152,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,626 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, pesado, ranura de 18 mm, A2, perforado

Referencia: 1121901



Dimensiones



Longitud	6.000 mm
Ancho	40 mm
Altura	22,5 mm
Medida L	6.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²
Statischer Wert I _y	1,18 cm ⁴
Statischer Wert I _z	4,45 cm ⁴
Statischer Wert W _y	1,05 cm ³
Statischer Wert W _z	2,23 cm ³