

Ficha Técnica

Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, perforado

Referencia: 1109529



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1109529
Tipo	CL2712P2000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 12mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x27x12,5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	89,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,9454 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, perforado

Referencia: 1109529



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	27 mm
Altura	12,5 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	100 mm
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	12 mm
Statischer Wert A	0,89 cm ²
Statischer Wert Iy	0,17 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,98 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,25 cm ³
Statischer Wert Wz	0,72 cm ³