Ficha Técnica

Perfil CM3015, ranura de 16 mm, FT, perforado

Referencia: 1109847

Perfil, perforado, con 16 mm de ancho de ranura.



St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	1109847
Tipo	CM3015P0800FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 16mm
Fabricante	OBO
Dimensión	800x30x15
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	56 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2973 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil CM3015, ranura de 16 mm, FT, perforado

Referencia: 1109847

Dimensiones



Longitud	800 mm
Ancho	30 mm
Altura	15 mm
Medida L	800 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	25 mm
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	1,5 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	16 mm
Statischer Wert A	0,8 cm²
Statischer Wert Iy	0,24 cm⁴
Statischer Wert Iz	1,22 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,29 cm³
Statischer Wert Wz	0,81 cm³