


Ficha Técnica

Perfil CL2518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1111640



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1111640
Tipo	C2518
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x25x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	55 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3803 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CL2518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1111640



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	25 mm
Altura	18 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Forma del orificio (ETIM)	Agujero alargado
Grosor del material	1,25 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	0,67 cm ²
Statischer Wert Iy	0,26 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,78 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,21 cm ³
Statischer Wert Wz	0,75 cm ³