

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141PP, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1122501



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1122501
Tipo	MS4141PP0400FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	400x41x41
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	90 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,2664 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141PP, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1122501



Dimensiones



Longitud	400 mm
Ancho	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	400 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Tamaño del orificio	11x25
Grosor del material	2,5 mm
Con perforación	sí
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,42 cm ²
Statischer Wert Iy	6 cm ⁴
Statischer Wert Iz	6,97 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,49 cm ³
Statischer Wert Wz	2,88 cm ³