

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1121243



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1121243
Tipo	MS5030P0300FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	300x50x30
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	85 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,863 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1121243



Dimensiones



Longitud	300 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	300 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	3 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm ²
Statischer Wert I _y	3,99 cm ⁴
Statischer Wert I _z	13,11 cm ⁴
Statischer Wert W _y	3,95 cm ³
Statischer Wert W _z	6,38 cm ³