

# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MSL4141, ranura de 22 mm, FS, perforado

Referencia: 1122970



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                         | 1122970                       |
| Tipo                               | MSL4141P1000FS                |
| Denominación 1                     | Perfil                        |
| Denominación 2                     | perfor., ancho de ranura 22mm |
| Fabricante                         | OBO                           |
| Dimensión                          | 1000x41x41                    |
| Material                           | Acero                         |
| Superficie                         | Galvanizado en banda          |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346                  |
| Unidad VK más pequeña              | 1                             |
| Cantidad                           | Metro                         |
| Peso                               | 201,1 kg                      |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                      |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,8107 kg CO2e / 1 Metro      |


# Ficha Técnica

Perfil de montaje MSL4141, ranura de 22 mm, FS, perforado

Referencia: 1122970



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 1.000 mm |
| Ancho    | 41 mm    |
| Altura   | 41 mm    |
| Medida L | 1.000 mm |

## Datos técnicos

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Seccionable                       | no                   |
| Tipo de perforación               | Dorso perforado      |
| Versión                           | Perfil simple        |
| Distancia central entre orificios | 50 mm                |
| Mantenimiento de función          | sí                   |
| Tamaño del orificio               | 14x28                |
| Grosor del material               | 2 mm                 |
| Con perforación                   | sí                   |
| Con dentado                       | sí                   |
| Forma de perfil                   | C = perfil           |
| Ancho de ranura                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A                 | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy                | 5,18 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz                | 7,56 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy                | 2,51 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz                | 2,69 cm <sup>3</sup> |