

# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña metálica, FT  
Referencia: 1186002



Abrazadera sobre perfil con base con cabeza de martillo, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 16 - 17 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. La contracaña se debe pedir por separado.



- St Acero
- FT Galvanizado por inmersión en caliente

| Datos maestros                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1186002                               |
| Tipo                               | BS-H1-M-12 FT                         |
| Denominación 1                     | Abrazadera sobre perfil 2056          |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 08-12mm                               |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 100                                   |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 3,2 kg                                |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0877 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1186002



## Dimensiones



|                  |         |
|------------------|---------|
| Longitud         | 22,5 mm |
| Ancho            | 17 mm   |
| Altura           | 42 mm   |
| Espesor de chapa | 1,5 mm  |
| Medida A         | 22,5 mm |
| Medida B         | 17 mm   |
| Medida C         | 28 mm   |
| Medida G (mm)    | M6      |
| Medida H         | 42 mm   |
| Medida L         | 34 mm   |
| Medida t         | 1,5 mm  |

## Datos técnicos

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Número de cables / tubos                               | 1                       |
| Mantenimiento de función                               | sí                      |
| Para diámetro de tubo máx.                             | 12 mm                   |
| Para diámetro de tubo mín.                             | 8 mm                    |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx. | 17 mm                   |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín. | 16 mm                   |
| Rosca                                                  | M6                      |
| Libre de halógenos                                     | sí                      |
| Longitud, dimensiones exteriores                       | 28 mm                   |
| Máx. Par de apriete                                    | 3 Nm                    |
| Con bandeja de plástico                                | no                      |
| Con bandeja metálica                                   | sí                      |
| Modo de montaje                                        | Perfiles en C           |
| Ancho de ranura                                        | 10 mm                   |
| Rango de sujeción D máx.                               | 12 mm                   |
| Rango de sujeción D mín.                               | 8 mm                    |
| Accesorio de superficie                                | Galvanizado en caliente |
| Accesorio de material                                  | Acero                   |
| Con contramediacaña                                    | no                      |
| Material de la bandeja                                 | Acero                   |