

# Ficha Técnica

## Abrazadera de sujeción, con pernos roscados en el lateral

Referencia: 1488271



Fijación a viga con perno roscado M6 en el lateral para soluciones de montaje personalizadas. Fijación a vigas de acero mediante golpe de martillo.



|    |                |
|----|----------------|
| St | Acero          |
| ZL | Lámina de cinc |

### Datos maestros

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Referencia            | 1488271                  |
| Tipo                  | SCVTB 1,5-4 M6           |
| Denominación 1        | Fijación a viga          |
| Denominación 2        | con perno roscado M6x9mm |
| Fabricante            | OBO                      |
| Dimensión             | 1,5-4mm                  |
| Color                 | zinc                     |
| Material              | Acero                    |
| Superficie            | Lámina de cinc           |
| Norma superficies     |                          |
| Unidad VK más pequeña | 100                      |
| Cantidad              | Pieza                    |
| Peso                  | 0,9 kg                   |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.               |


# Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción, con pernos roscados en el lateral

Referencia: 1488271



## Dimensiones



|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 35 mm |
| Ancho    | 40 mm |
| Altura   | 23 mm |
| Medida L | 35 mm |

## Datos técnicos

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Clase/componente de conexión | Rosca    |
| Tipo de fijación             | Embornar |
| Carga de fractura            | 0,45 kN  |
| Espesor brida F máx.         | 4 mm     |
| Espesor brida F mín.         | 1,5 mm   |
| Rosca métrica                | 6        |
| Conforme a ROHS              | sí       |
| Bisagra ajustable            | no       |
| Extremo de la bisagra        | no       |